

Технические характеристики

Nuway connect с ворсовой вставкой Coral classic

| Комбинации | Только текстиль | | | | | | Текстиль 4-х рядная щетка | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | Открытая | | | Закрытая | | | Открытая | | | Закрытая | | |
| Система | 10мм | 17мм | 22мм | 10мм | 17мм | 22мм | 10мм | 17мм | 22мм | 10мм | 17мм | 22мм |
| Высота профиля (мм) | 8 | 14 | 19 | 8 | 14 | 19 | 8 | 14 | 19 | 8 | 14 | 19 |
| Высота со вставкой (мм) | 11 | 17 | 22 | 11 | 17 | 22 | 15 | 21 | 26 | 15 | 21 | 26 |
| Расстояние между профилями (мм) | 5 | | | 0 | | | 5 | | | 0 | | |
| Вес (кг) | 9.5 | 13.2 | 14.9 | 10.5 | 15.1 | 17.1 | 11.1 | 15.1 | 16.9 | 12.4 | 17.4 | 19.4 |
| Максимальная ширина модуля (мм) | 3000 | | | | | | | | | | | |
| Максимальная глубина модуля (мм) | Зависит от веса | | | | | | | | | | | |
| Максимальный вес модуля (кг) | 23 | | | | | | | | | | | |
| Динамическая нагрузка (кг) колесо 80 мм 40 000 проходов | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Статическая нагрузка (кг/см ²) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Норма пожаробезопасности EN ISO 9239-1 | B _{fs} 1 | | | | | | C _{fs} 1 | | | | | |
| Рама | 13 x 13 x 17 | 19 x 19 x 17 | 25 x 25 x 3 | 13 x 13 x 17 | 19 x 19 x 17 | 25 x 25 x 3 | 13 x 13 x 17 | 19 x 19 x 17 | 25 x 25 x 3 | 13 x 13 x 17 | 19 x 19 x 17 | 25 x 25 x 3 |
| Рампа рамы | 11 x 49 | 17 x 70 | | 11 x 49 | 17 x 70 | | 11 x 49 | 17 x 70 | | 11 x 49 | 17 x 70 | |
| Материал | Анодированные алюминиевые профили с ПВХ коннекторами и клипсами из нержавеющей стали | | | | | | | | | | | |
| Дизайн чистящих щеток | Coral | | | | | | Coral и 4-х рядная щетка | | | | | |
| Материал вставок | 100% полиамид | | | | | | 100% полиамид для ворса и щеток | | | | | |

Nuway connect с Coral classic

| Комбинации | Только щетка | | | | | | Щетка и резина | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | Открытая | | | Закрытая | | | Открытая | | | Закрытая | | |
| Система | 10мм | 17мм | 22мм | 10мм | 17мм | 22мм | 10мм | 17мм | 22мм | 10мм | 17мм | 22мм |
| Высота профиля (мм) | 8 | 14 | 19 | 8 | 14 | 19 | 8 | 14 | 19 | 8 | 14 | 19 |
| Высота со вставкой (мм) | 15 | 21 | 26 | 15 | 21 | 26 | 15 | 21 | 26 | 15 | 21 | 26 |
| Расстояние между профилями(мм) | 5 | | | 0 | | | 5 | | | 0 | | |
| Вес (кг) | 12.7 | 17.1 | 18.8 | 14.2 | 19.6 | 21.6 | 12.3 | 16.6 | 18.3 | 13.8 | 19.1 | 21.1 |
| Максимальная ширина модуля (мм) | 3000 | | | | | | | | | | | |
| Мах Высота профиля per module (мм) | Зависит от веса | | | | | | | | | | | |
| Максимальный вес модуля (кг) | 23 | | | | | | | | | | | |
| Динамическая нагрузка (кг) колесо 80 мм 40 000 проходов | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Статическая нагрузка (кг/см ²) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Норма пожаробезопасности EN ISO 9239-1 | C _{fs} 1 | | | | | | C _{fs} 1 | | | | | |
| Рама | 13 x 13 x 17 | 19 x 19 x 17 | 25 x 25 x 3 | 13 x 13 x 17 | 19 x 19 x 17 | 25 x 25 x 3 | 13 x 13 x 17 | 19 x 19 x 17 | 25 x 25 x 3 | 13 x 13 x 17 | 19 x 19 x 17 | 25 x 25 x 3 |
| Рампа Рама | 11 x 49 | 17 x 70 | | 11 x 49 | 17 x 70 | | 11 x 49 | 17 x 70 | | 11 x 49 | 17 x 70 | |
| Материал | Анодированные алюминиевые профили с ПВХ коннекторами и клипсами из нержавеющей стали | | | | | | | | | | | |
| Дизайн чистящих щеток | 4-х рядная щетка | | | | | | 4-х рядная щетка и рифленая резина | | | | | |
| Материал вставок | 100% полиамид | | | | | | 100% полиамид для щеток и 100 % ЕПДМ для резины | | | | | |

Помните: ЕПДМ – каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера


Технические характеристики

Nuway connect с Coral classic


| Комбинации | Только резина | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | Открытая | | | Закрытая | | |
| Система | 10мм | 17мм | 22мм | 10мм | 17мм | 22мм |
| Высота профиля (мм) | 8 | 14 | 19 | 8 | 14 | 19 |
| Высота со вставкой (мм) | 12 | 18 | 23 | 12 | 18 | 23 |
| Расстояние между профилями (мм) | 5 | | | 0 | | |
| Вес (кг) | 12.0 | 16.2 | 17.9 | 13.3 | 18.6 | 20.6 |
| Максимальная ширина модуля (мм) | 3000 | | | | | |
| Максимальная глубина модуля (мм) | Зависит от веса | | | | | |
| Максимальный вес модуля (кг) | 23 | | | | | |
| Динамическая нагрузка (кг) колесо 80 мм 40 000 проходов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Статическая нагрузка (кг/см ²) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Норма пожаробезопасности EN ISO 9239-1 | C _{fs} 1 | | | | | |
| Рама | 13 x 13 x 1.7 | 19 x 19 x 1.7 | 25 x 25 x 3 | 13 x 13 x 1.7 | 19 x 19 x 1.7 | 25 x 25 x 3 |
| Рампа рамы | 11 x 49 | 17 x 70 | | 11 x 49 | 17 x 70 | |
| Материал | Анодированные алюминиевые профили с ПВХ коннекторами и клипсами из нержавеющей стали | | | | | |
| Дизайн чистящих щеток | Рифленая резина | | | | | |
| Материал вставок | 100% ЕПДМ | | | | | |

Основные размеры указаны в мм

Nuway connect 10мм



Nuway connect 17мм



Nuway connect 22мм

